

## STETHOSCOPE DOUBLE PAVILLON PEDIATRIQUE



<i>Description générale</i>	Stéthoscope bi-auriculaire à simple ou double pavillon de couleur différentes			
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo.		
<i>Référence lot</i>	Non			
<i>Dispositif raccordé</i>	Non			
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non			
<i>Dispositif stérile</i>	Non			
<i>Stérilisation</i>	Oui	A L'oxyde d'éthylène et chimique. Pas à air chaud ou gamma.		
<i>Autoclavable</i>	Non			
<i>Nettoyage</i>	Oui	Après chaque utilisation désinfecter la partie mis en contact avec le patient. Vérifier si l'orifices des embouts auriculaires, dévissables, sont propres et bien libre de tout bouchage. Les autres parties peuvent être nettoyées avec un chiffon imbibé d'alcool ou à l'eau savonneuse. Ne jamais immerger le stéthoscope dans une solution ou solvant chimique attaquant le PE et PV.		
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant les matières constituées, pas de solvant.			
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	Lyre, Embouts, Tube Y, Récepteur, Membrane		
<i>Matières</i>		43 653 XX/ 43 655 XX/ 43 6555 50	43 657 XX	
	<i>Lyre</i>	Laiton chromé		Laiton chromé
	<i>Embouts</i>	PE H 25% B 75%		PE H 25% B 75%
	<i>Tube Y</i>	Résine de PV		Résine de PV
	<i>Récepteur</i>	Alu 98.5%, magnésium 1%, silicone 0.11%, cuivre 0.065%		Alliage de zinc
<i>Membrane</i>	100% PV chloride		100% PV chloride	
<i>Contient du Latex</i>	Non			
<i>Etiquetage</i>	Oui	Référence du produit et désignation sur la boîte, nom, CE, couleur, adresse, quantité, origine. Voir modèle.		
<i>Emballage</i>	Oui	En boîte carton pour les modèles 653/655 plus sachet plastique intérieur et sachet plastique pour la tête en plus et sous blister pour les modèles 657		
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Au sec dans un endroit propre		
<i>Durée d'utilisation</i>	Moyenne et temporaire			
<i>Marquage sur le DM</i>	Oui	CE/ COMED/ lot		
<i>Références</i>	43 653 XX	43 655 XX	43 657 XX	43 655 50
<i>Désignation</i>	Simple	Double	Classico	Double enfant
<i>Dimensions (mm)</i>	600 x 9 x 15	600 x9 x21	540 x 10 x 24	600 x 9 x 21
<i>Diamètre tête (mm)</i>	45	45 et 30	49	37 et 26
<i>Couleur</i>	40 = rouge ; 41 = bleu ; 44 = gris ; 45 = noir ; 47 = vert			noir
<i>Résistance température (C°)</i>	-10 à 40°C	-10 à 40°C	-10 à 40°C	-10 à 40°C
<i>Épaisseur du caoutchouc (mm)</i>	2	2	2	2
<i>Poids net (g)</i>	84	91	156	84
<i>Élasticité (%)</i>	5	5	3	5

**LES MOYENS DU SECOURS, LA MAITRISE DE L'URGENCE**

11, avenue Marcel Dassault – F 37200 TOURS TECHNOPOLE

Tél. : 33 (0) 247 28 29 30 – Fax. : 33 (0) 247 28 30 40

Email : [contactsecurite@contactsecurite.fr](mailto:contactsecurite@contactsecurite.fr) - Internet : [www.contactsecurite.fr](http://www.contactsecurite.fr)

S.A. au CAPITAL DE 110 080 € - R.C. B 328 579 115 – Code APE 3250 A – T.V.A. INTRA : FR 77 328 579 115

